



## Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 20m



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 464850 20     |
| GTIN          | 4007368110170 |
| Artikelklasse | 46M           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kapsel:** Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

**Rahmen:** Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

**Band:** Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

**Rostfreies Stahlbandmaß** aus gehärtetem Chrom-Nickel-Stahl, transparent einbrennlackiert. Skalierung gedruckt mit gut ablesbaren Zahlen und Teilungen. Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Mit cm-Teilung (erste 20 cm mit mm-Teilung).

Gr. 20 und 30 in geradem Rahmen, Gr. 50 in V-Rahmen.

#### Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

|               |        |
|---------------|--------|
| Rahmen Breite | 120 mm |
| ganze Länge   | 280 mm |
| Bandbreite    | 13 mm  |
| Typ Maßanfang | A      |
| Bandlänge     | 20 m   |

|              |         |
|--------------|---------|
| Norm         | EG II   |
| Kalibrierung | G1      |
| Produktart   | Bandmaß |

### Dienstleistungen

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 50 m | 026240 50 |
|--|-----------|