

Mitutoyo**Digitale Innenmessschraube, Messbereich: 10-12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429110 10-12
GTIN	4946368562971
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen – ohne Nonius.

„Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunktes.

Geringer Stromverbrauch. Mit Ladekontrolle und Störungsanzeige.

Messflächen und Verschleißteile aus Hartmetall, ab Gr. 12–16 sind die Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445, Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Hinweis:

Auf Anfrage bis Messbereich 300 mm lieferbar.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	45 mm
Maß a	2 mm
Messbereich	10 - 12 mm
Messtiefe mit Verlängerung	145 mm
Fehlergrenze	0,002 mm

Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 1/100	429010 1/100
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Sender Typ S16E	498966 S16E
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12