

Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 12-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Grundlochausführung. **Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Messbereich	12 - 16 mm
Standardmesstiefe	80 mm
Messtrommel-Ø	23 mm
Gesamtlänge	127 mm
Maß a	0,3 mm
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 13 mm	484030 13
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 2/150	429010 2/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 15 mm	484030 15
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 16 mm	484030 16