



Laser-Distanzmessgerät, Reichweite: 60m



Bestelldaten

Bestellnummer	465540 60
GTIN	4045197838728
Artikelklasse	42I

Beschreibung

Ausführung:

Kostengünstiges Laser-Distanzmessgerät für schnelle und einfache Erledigung von Standard-Messaufgaben. Ergonomisch geformtes Zweikomponenten-Gehäuse. Soft-Touch-Tastatur mit selbsterklärenden Symbolen. LCD Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Grafische Symbole im Display unterstützen den Benutzer bei den Messabläufen. Laserklasse 2.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Genauigkeit:

Abweichung $\pm 1,5$ mm auf 10 m Messstrecke bei optimalen Bedingungen.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Batterien Nr. 081551 LR3, Gürteltasche und Handschlaufe.

Technische Beschreibung

Messgenauigkeit	$\pm 1,5$ mm
indirekte Messung (Pythagoras)	ja

Höhe	28 mm
dynamische Messung	ja
Addition/Subtraktion	ja
Minimal-/Maximalmessung	ja
Gewicht	100 g
akustische Messbestätigung	ja
Reichweite	60 m
Batterielebensdauer (Messungen)	4000
IP-Schutzart	IP 54
Messwertspeicher	20
Länge	110 mm
Abschaltautomatik	3 min
Stromversorgung	2× 081551 LR3
Flächen- und Volumenberechnung	ja
Breite	46 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Distanzmessgerät

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------