# Mitutoyo

# Innenmessschrauben-Satz Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 50-100mm

### **Bestelldaten**

Bestellnummer	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Artikelklasse	44A

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Grundlochausführung. Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

#### Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 429005. Kontrollringe ähnlich Nr. 484030, Verlängerung 150 mm Nr. 429010.

# **Technische Beschreibung**

Anzahl Messschrauben	4
Messbereich	50 - 100 mm
Einstellring-Ø	62 / 87 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	<b>S6</b>
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube



Dienstleistungen	
KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 50-100 mm	020550 50-100
Zubehör	
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
Innenmessschraube Holtestfür Grundlochmessung Messbereich 50-63 mm	429005 50-63
Innenmessschraube Holtestfür Grundlochmessung Messbereich 75-88 mm	429005 75-88
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
Innenmessschraube Holtestfür Grundlochmessung Messbereich 87-100 mm	429005 87-100
Innenmessschraube Holtestfür Grundlochmessung Messbereich 62-75 mm	429005 62-75
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150	429010 4/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70