



Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 50m



Bestelldaten

Bestellnummer	464850 50
GTIN	4007368018575
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

Band: Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

Rostfreies Stahlbandmaß aus gehärtetem Chrom-Nickel-Stahl, transparent einbrennlackiert. Skalierung gedruckt mit gut ablesbaren Zahlen und Teilungen. Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Mit cm-Teilung (erste 20 cm mit mm-Teilung).

Gr. 20 und 30 in geradem Rahmen, Gr. 50 in V-Rahmen.

Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

Technische Beschreibung

ganze Länge	310 mm
Bandbreite	13 mm
Rahmen Breite	150 mm
Typ Maßanfang	A
Bandlänge	50 m
Norm	EG II

Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß
Dienstleistungen	
Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 50 m	026240 50