



Stahlbandmaß für Umfang und \emptyset , maximaler Messbereichumfang: 950mm



Bestelldaten

Bestellnummer	465680 950
GTIN	2050001061775
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Stahlbandmaß **CJU** zum Messen von Außenumfang und \emptyset am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und \emptyset laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm.

Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.

Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich für Umfang	60 - 950 mm
Messbereich für \emptyset	20 - 300 mm
Bandbreite	16 mm
Ablesung	0,1 mm
Bandstärke	0,2 mm
Kalibrierung	G2
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 1000 mm

026280 1000