



Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290080 12
GTIN	4030741480058
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schaftoberkante = Spitzenhöhe

Technische Beschreibung

Arbeitsbereich	3 - 50 mm
Schaft Höhe	12 mm
für Rändel- \varnothing d_1	15 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d_2	6 mm
Schaft Breite	12 mm
für Rändelbreite b	6 mm
für Rändelsenkungs- \varnothing d_3	11 mm
Bundbolzen	299925 1
Laufscheibe	299927 1
für Rändelprofil	RAA 1xAA
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Bundbolzen Typ 1	299925 1
Laufscheibe Typ 1	299927 1