



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290084 20
GTIN	4030741324451
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schaftoberkante = Spitzenhöhe

Technische Beschreibung

für Rändelbreite b	8 mm
Schaft Höhe	20 mm
Schaft Breite	20 mm
Arbeitsbereich	8 - 200 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d ₂	6 mm
für Rändel- \varnothing d ₁	20 mm
für Rändelsenkungs- \varnothing d ₃	13 mm

Bundbolzen	299925 2
Laufscheibe	299927 2
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Laufscheibe Typ 2	299927 2
Bundbolzen Typ 2	299925 2