



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290090 16
GTIN	4030741325106
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Technische Beschreibung

für Rändelbreite b	6 mm
Schaft Höhe	16 mm
Schaft Breite	16 mm
für Rändel-Ø d ₁	15 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
Arbeitsbereich	3 - 40 mm
für Rändelsenkungs-Ø d ₃	11 mm
Bundbolzen	299925 1

Laufscheibe	299927 1
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Laufscheibe Typ 1	299927 1
Bundbolzen Typ 1	299925 1