



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290090 25
GTIN	4030741325182
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Technische Beschreibung

Schaft Höhe	20 mm
Arbeitsbereich	10 - 110 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d_2	6 mm
Schaft Breite	25 mm
für Rändel- \varnothing d_1	20 mm
für Rändelbreite b	8 mm
für Rändelsenkungs- \varnothing d_3	13 mm
Bundbolzen	299925 2

Laufscheibe	299927 2
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Laufscheibe Typ 2	299927 2
Bundbolzen Typ 2	299925 2