

**Mitutoyo****Digitale Innenmessschraube, Messbereich: 87-100mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 429110 87-100 |
| GTIN          | 2050001062215 |
| Artikelklasse | 44A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen – ohne Nonius.**

„Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunktes.

Geringer Stromverbrauch. Mit Ladekontrolle und Störungsanzeige.

**Messflächen und Verschleißteile aus Hartmetall, ab Gr. 12–16 sind die Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.**

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445, Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

**Hinweis:**

Auf Anfrage bis Messbereich 300 mm lieferbar.

**Technische Beschreibung**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Maß a                      | 0,3 mm      |
| Messbereich                | 87 - 100 mm |
| Standardmesstiefe          | 102 mm      |
| Messtiefe mit Verlängerung | 252 mm      |
| Fehlergrenze               | 0,003 mm    |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Ablesung                                 | 0,001 mm                  |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                         |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357                |
| IP-Schutzart                             | IP 65                     |
| Energieversorgung                        | Batteriebetrieben         |
| Norm                                     | DIN 863                   |
| Schnittstelle                            | USB-Schnittstelle         |
| Schnittstelle                            | Digimatic-Schnittstelle   |
| Messtechnik                              | digital                   |
| Verpackung                               | stabile Box               |
| Kalibrierung                             | B6                        |
| Produktart                               | 3-Punkt-Innenmessschraube |

## Dienstleistungen

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube<br>maximaler Messbereich 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler<br>Messbereich 100 mm       | 022500 100 |

## Zubehör

|  |              |
|--|--------------|
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 100 mm      | 484030 100   |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357  | 081560 357   |
| Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2        | 497445 USB2  |
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm       | 484030 95    |
| Sender Typ S16E                              | 498966 S16E  |
| Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ       | 498965       |
| Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1          | 497445 D1    |
| Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498975       |
| Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150 | 429010 4/150 |

|  |           |
|--|-----------|
| Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2    | 497445 D2 |
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm | 484030 90 |