



## Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290098 20
GTIN	4030741458736
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Erweiterung des Arbeitsbereichs durch Drehen der Rändelträger möglich.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

**Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.**

- **Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.**
- **Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhen.**

### Technische Beschreibung

Arbeitsbereich	3,5 - 65 mm
für Rändelbreite b	8 mm
Schaft Breite	20 mm
für Rändelbohrungs- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	6 mm
Schaft Höhe	20 mm
für Rändel- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	20 mm

für Rändelsenkungs-Ø d <sub>3</sub>	13 mm
Bundbolzen	299925 2
Laufscheibe	299927 2
für Rändelprofil	RAA 2×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

---

## Zubehör

Bundbolzen Typ 2	299925 2
Laufscheibe Typ 2	299927 2