



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290098 25
GTIN	4030741471674
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Erweiterung des Arbeitsbereichs durch Drehen der Rändelträger möglich.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

- **Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.**
- **Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhen.**

Technische Beschreibung

für Rändelbreite b	8 mm
Schaft Höhe	20 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d ₂	6 mm
Schaft Breite	25 mm
für Rändel- \varnothing d ₁	20 mm
Arbeitsbereich	3,5 - 65 mm

für Rändelsenkungs-Ø d ₃	13 mm
Bundbolzen	299925 2
Laufscheibe	299927 2
für Rändelprofil	RAA 2×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Laufscheibe Typ 2	299927 2
Bundbolzen Typ 2	299925 2