


**Rändelrad PM, AA, Rändel-Ø d₁ × Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290150 20X8/1,5
GTIN	4030741265273
Artikelklasse	29I

Beschreibung**Ausführung:**

Mit 45°-Fase.

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Zahnteilung	1,5
Rändel-Ø d ₁	20 mm
Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
Rändelbreite b	8 mm
Rändelsenkungs-Ø d ₃	13 mm
Rändelausführung	AA
Produktart	Rändelwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	35 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	45 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	M
CuZn	geeignet	65 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		