

Mitutoyo**Digitales Dreipunkt-Innenmessgerät, Messbereich: 87-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	429250 87-100
GTIN	4946368636627
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. **Anzeige um 330° drehbar**. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen **Hartmetall-Kegel**. Messflächen aus titanbeschichtetem gehärteten Stahl.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

Funktion:

- **Haltwert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).**
- **Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.**
- **Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.**
- **Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Digimatic Nr. 497080, Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Ersatzteil:

Ersatzmesskopf Nr. 429252.

Technische Beschreibung

Maß a	0,3 mm
Ablesung	0,001 mm
Messtiefe mit Verlängerung	225 mm
Messbereich	87 - 100 mm
Standardmesstiefe	75 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100

Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150	429010 4/150

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Sender Typ S1	498966 S1
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm	484030 95
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Ersatzmesskopf Messbereich 87-100 mm	429252 87-100