



Modular Schraubstock, Backenbreite A: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362100 125
GTIN	2050001077479
Artikelklasse	35G

Beschreibung

Ausführung:

- Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
- Leichtes Einstellen der Spannweite.
- Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
- Einsatzgehärtet HRC 60.
- Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1 Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Technische Beschreibung

Gewicht	17 kg
Grundkörperhöhe G	40 mm
Spannbereich b	150 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Gerardi 125
Passnut quer n	16 mm
Backenbreite A	125 mm

Backenhöhe C	40 mm
Passnut längs l	16 mm
Gesamtlänge L	345 mm
maximale Spannkraft bei 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Prismenbacke (Stück) für Backenbreite 125 mm	362125 125
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 12/16 mm	362160 12/16
Modular Element fest (Stück) für Backenbreite 125 mm	362150 125
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 20/16 mm	362160 20/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 16/16 mm	362160 16/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 14/16 mm	362160 14/16
Glatte Vorsatzbacke, hart (Stück) für Backenbreite 125 mm	362147 125
Längsgerillte Vorsatzbacke (Stück) für Backenbreite 125 mm	362146 125
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 18/16 mm	362160 18/16
Glatte Vorsatzbacke, weich (Stück) für Backenbreite 125 mm	362148 125
Spannelement komplett (Stück) für Backenbreite 125 mm	362144 125
Bewegliche Backe (Stück) für Backenbreite 125 mm	362143 125
Spannpratzen-Paar für Backenbreite 125 mm	362120 125
Modular Element beweglich (Stück) für Backenbreite 125 mm	362145 125