

**Hartgesteinsplatte Genauigkeit 1, Länge×Breite: 800X600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	430200 800X600
GTIN	2050001046857
Artikelklasse	46H

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

DIN 876/1 – diamantgeläppt für Werkstatt und Fertigung.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung. Inklusive Stahlkugeleinsätze.

Hinweis:

Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

Technische Beschreibung

Gewicht	173 kg
---------	--------

Stärke	120 mm
Ebenheit	0,018 mm
Anzahl Stahlkugeleinsätze	3
Norm	DIN 876
Genauigkeit	1 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

Zubehör

Abrollböcke Paar	431705
Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 200 mm	431710 200
Führungs- und Spann-T-Nutschiene inklusive Einbau für Plattenlänge 800 mm	431700 800
Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung Spitzenhöhe 150 mm	431710 150