



Flächenspannfutter Whistle-Notch Form ADB, BT 50 kurz, Flächenspannfutter Whistle-Notch: 25 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302726 25
GTIN	4250122697671
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Mit Spannschraube und Anschlagsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806.

Auskraglänge A-Maß: 100 mm

Außen-Ø D: 65 mm

Ersatz-Spannschraube 309900: 25

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	65 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Spann-Ø D ₁	25 mm
Ersatz-Spannschraube 309900	25
Aufnahme	BT 50 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC

Zubehör

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308780 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50