



Flächenspannfutter Whistle-Notch Form ADB, BT 50 kurz, Flächenspannfutter Whistle-Notch: 32 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302726 32
GTIN	2050001921949
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Mit Spannschraube und Anschlagsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806.

Auskraglänge A-Maß: 105 mm

Außen-Ø D: 72 mm

Ersatz-Spannschraube 309900: 32

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm
Außen-Ø D	72 mm
Ersatz-Spannschraube 309900	32
Aufnahme	BT 50 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC

Zubehör

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308780 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50