



## Hochdruck-Schraubstock, Backenbreite: 125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	362010 125
GTIN	4045197233837
Artikelklasse	32F

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Grundkörper und beweglicher Oberschlitten aus Sphäroguss GGG 60, gehärtete und geschliffene Führungsbahnen.
- Mechanisch-hydraulisch arbeitender Kraftverstärker mit exakt vorwählbarer Spannkraft.
- Wartungsfreie und komplett gekapselte Hochdruckspindel.
- Seriell mit gehärteten und geschliffenen glatten Spannbacken.
- Unterteil mit Längs- und Quernuten ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.

#### Verwendung:

- Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
- Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen den nachträglichen Aufbau mehrerer Schraubstöcke nebeneinander.

#### Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar gehärtete Spannbacken, Handkurbel.

#### Sonderzubehör:

- Ausricht- und Fixiersatz siehe Nr. 360530; Zubehör siehe Nr. 362015 – 362025.
- Weitere Backen siehe Nr. 362400 – 362620.

#### Hinweis:

Zur Montage von Backen aus dem Zubehör müssen die Standard-Backen demontiert werden. Zur Verwendung der Backen Nr. 362400 – 362620 bitte die Standard-Vorsatzbacke demontieren, anschließend können die Vorsatzbacken Nr. 362400 - 362620 an der mittigen M10-Bohrung montiert werden.

### Technische Beschreibung

Spannbereich b I	0 - 105 mm
L <sub>2</sub>	80 mm
Backenbreite	125 mm
Spannkraft	40 kN
Spannbereich b erweitert	255 mm
Grundkörperhöhe c	107 mm
Gewindegröße d <sub>1</sub>	M12
Farbcode für passendes Zubehör	HD-HOLEX
Spannbereich b II	100 - 205 mm
L <sub>3</sub>	60 mm
Auflagehöhe G +0,02	65 mm
L <sub>4</sub>	489 - 694 mm
Gewicht	25 kg
Grundkörperlänge a	425 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

## Zubehör

Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen für Backenbreite 125 mm	362400 125
Grundbacken-Paar weich für Backenbreite 125 mm	362520 125
Rollen-Niederzugsbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362460 125
Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche für Backenbreite 125 mm	362560 125
Drehplatte für Backenbreite 125 mm	362015 125
Federblattbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362600 125
Spannpratzen-Set2-teilig für Backenbreite 125/160 mm	360750 125/160
Ersatz-Federblätter-Paar für Backenbreite 125 mm	362620 125
Prismenbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362500 125

Spannbacken-Paar, glatt für Backenbreite 125 mm	362420 125
Kurbel für Backenbreite 125/160 mm	360810 125/160
Spannbacke mit abgesetzter Auflagefläche für Backenbreite 125 mm	362030 125
Verstellbarer Werkstückanschlag für Backenbreite 125 mm	362020 125