

 Mahr**Messschieber Nonius 1/50, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410251 150
GTIN	4059192001582
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Messflächen feingeläppt.

Ohne Zoll-Teilung.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Verpackung	Etui
Messbereich	0 - 150 mm
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,02 mm
Schnabellänge	40 mm
Teilung	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	flach
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,04 mm

Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500
--	--------