



## Hochdruck-Schraubstock, Backenbreite: 160mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	362010 160
GTIN	4045197233844
Artikelklasse	32F

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Grundkörper und beweglicher Oberschlitten aus Sphäroguss GGG 60, gehärtete und geschliffene Führungsbahnen.
- Mechanisch-hydraulisch arbeitender Kraftverstärker mit exakt vorwählbarer Spannkraft.
- Wartungsfreie und komplett gekapselte Hochdruckspindel.
- Seriell mit gehärteten und geschliffenen glatten Spannbacken.
- Unterteil mit Längs- und Quernuten ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.

#### Verwendung:

- Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
- Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen den nachträglichen Aufbau mehrerer Schraubstöcke nebeneinander.

#### Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar gehärtete Spannbacken, Handkurbel.

#### Sonderzubehör:

- **Ausricht- und Fixiersatz siehe Nr. 360530; Zubehör siehe Nr. 362015 – 362025.**
- **Weitere Backen siehe Nr. 362400 – 362620.**

#### Hinweis:

Zur Montage von Backen aus dem Zubehör müssen die Standard-Backen demontiert werden. Zur Verwendung der Backen Nr. 362400 – 362620 bitte die Standard-Vorsatzbacke demontieren, anschließend können die Vorsatzbacken Nr. 362400 - 362620 an der mittigen M10-Bohrung montiert werden.

### Technische Beschreibung

Auflagehöhe G +0,02	80 mm
Spannkraft	50 kN
L <sub>3</sub>	95 mm
Gewicht	50 kg
Spannbereich b erweitert	365 mm
L <sub>2</sub>	90 mm
Grundkörperhöhe c	130 mm
L <sub>4</sub>	575 - 880 mm
Farbcode für passendes Zubehör	HD-HOLEX
Gewindegröße d <sub>1</sub>	M16
Backenbreite	160 mm
Spannbereich b I	0 - 155 mm
Spannbereich b II	150 - 305 mm
Grundkörperlänge a	570 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

## Zubehör

Kurbel für Backenbreite 125/160 mm	360810 125/160
Spannbacken-Paar, glatt für Backenbreite 160 mm	362420 160
Rollen-Niederzugsbacken-Paar für Backenbreite 160 mm	362460 160
Prismenbacken-Paar für Backenbreite 160 mm	362500 160
Spannpratzen-Set2-teilig für Backenbreite 125/160 mm	360750 125/160
Grundbacken-Paar weich für Backenbreite 160 mm	362520 160
Ersatz-Federblätter-Paar für Backenbreite 160 mm	362620 160
Federblattbacken-Paar für Backenbreite 160 mm	362600 160
Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen für Backenbreite 160 mm	362400 160

Drehplatte für Backenbreite 160 mm

362015 160