

**Mahr****Messschieber Nonius 1/50, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410251 200
GTIN	4059192001599
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Messflächen feingeläppt.

**Ohne** Zoll-Teilung.

**Sonderzubehör:**

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

**Technische Beschreibung**

Kalibrierung	A1
Schnabellänge	50 mm
Verpackung	Etui
Ablesung	0,02 mm
Messbereich	0 - 200 mm
Teilung	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	flach
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,04 mm

Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200