



Hochdruckschraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 113mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362075 113
GTIN	2050001760845
Artikelklasse	32E

Beschreibung

Ausführung:

- **Grundkörper und beweglicher Oberschlitten aus Sphäroguss GGG 60, gehärtete und geschliffene Führungsbahnen.**
- **Mechanisch-hydraulisch arbeitender Kraftverstärker mit exakt vorwählbarer Spannkraft.**
- **Wartungsfreie und komplett gekapselte Hochdruckspindel.**
- **Seriell mit gehärteten und geschliffenen glatten Spannbacken.**
- **Unterteil mit Längs- und Quernuten ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.**

Igeltext:

Auswechselbare Backen.
Schnellverstellung des Spannbereichs.
Voreinstellung des Spanndruckes.

Verwendung:

Zum vibrationsfreien, sicheren Spannen bei hohen Schnitt- und Vorschubkräften. Schnelles Spannen mit Handkurbel.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Paar gerillte Spannbacken (Rückseite glatt), Handkurbel.

Sonderzubehör:

Austauschbacken Nr. 362076; 362077; 362079, Drehplatte Nr. 362073.

Technische Beschreibung

Spannbereich b III	109 - 170 mm
L ₄	413 - 583 mm

Spannkraft	30 kN
H	55 mm
Backenbreite	113 mm
Farbcode für passendes Zubehör	HD-Spanner
Spannbereich b II	52 - 113 mm
Auflagehöhe G $\pm 0,02$	65,5 mm
Backenhöhe C	31,6 mm
Spannbereich b I	0 - 56 mm
Grundkörperhöhe c	97 mm
Gewicht	24 kg
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Drehplatte für Schraubstock für Backenbreite 113 mm	362073 113
Spannbacke mit Längsrillen, andere Seite glatt für Backenbreite 113 mm	362076 113
Spannbacke fein geriffelt, andere Seite mit Längsrillen für Backenbreite 113 mm	362077 113
Spannbacke mit Prismen, andere Seite mit Längsrillen für Backenbreite 113 mm	362079 113
Drehplatte für Schraubstock für Backenbreite 135 mm	362073 135