



Modular Schraubstock, Backenbreite A: 200/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Artikelklasse	35G

Beschreibung

Ausführung:

- Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
- Leichtes Einstellen der Spannweite.
- Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
- Einsatzgehärtet HRC 60.
- Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1 Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Technische Beschreibung

Backenbreite A	200 mm
Spannbereich b	400 mm
Gewicht	74 kg
Passnut längs l	16 mm
Backenhöhe C	65 mm
Passnut quer n	16 mm

Farbcode für passendes Zubehör	Gerardi 200
Gesamtlänge L	695 mm
Grundkörperhöhe G	70 mm
maximale Spannkraft bei 120 Nm	40 kN
Serie	Gerardi 200
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 12/16 mm	362160 12/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 16/16 mm	362160 16/16
Spannpratzen-Paar für Backenbreite 200 mm	362120 200
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 18/16 mm	362160 18/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 14/16 mm	362160 14/16
Längsgerillte Vorsatzbacke (Stück) für Backenbreite 200 mm	362146 200
Glatte Vorsatzbacke, hart (Stück) für Backenbreite 200 mm	362147 200
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 20/16 mm	362160 20/16
Glatte Vorsatzbacke, weich (Stück) für Backenbreite 200 mm	362148 200