



Holz-Gliedermaßstab „Schwedenmeter“, Länge: 2m



Bestelldaten

Bestellnummer	466018 2
GTIN	7317841000018
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Original Schwedenmeter. Je eine mm-Teilung unten und oben. Gute Ablesbarkeit durch schwarz-rote Duplexeinteilung. **Hochelastische Glieder aus schwedischer Glasbirke**, natur lackiert. Stabile, geölte Gelenke mit unsichtbaren Gelenknieten.

Technische Beschreibung

Länge	2 m
Stärke	2,3 mm
Gliederzahl	10
Breite	17 mm
Norm	EG III
Produktart	Gliedermaßstab