

**Mahr****Digitaler Messschieber – AKTION IP67 i-wi mit rundem Tiefenmaß,  
Messbereich: 150STARTmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	402736 150START
GTIN	4059192064365
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Sehr große LCD Anzeige 11 mm Ziffernhöhe. Integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi. Resistent gegen Staub und Feuchtigkeit. Betriebsdauer ca. 3 Jahre.

**Ausführung Werbetext:**

Sehr große LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe. Integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi. Resistent gegen Staub und Feuchtigkeit. Betriebsdauer ca. 3 Jahre.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

**Sonderzubehör:**

i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

**Hinweis:**

Erhalten Sie ab sofort die Software MarCom Professional 5.2 kostenlos zum Download unter [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom)

**Technische Beschreibung**

Ablesung	0,0005 Zoll
Betriebsdauer	3 Jahre
Schnabellänge	40 mm

Tiefenmaß	Ø 1,5
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Auto-Abschaltung	ja
Messbereich	0 - 150 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Norm	DIN 862
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Tiefenmaß vorhanden	ja
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	1 Stk. CR2032
Batterietyp	Knopfzelle
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Internationale Baugröße	CR2032
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200