

**Messschieber Nonius 1/20, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410200 200
GTIN	4045197519269
Artikelklasse	41Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.  
Feststellschraube oben.

**Lieferumfang:**

Inklusive Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

**Technische Beschreibung**

Verpackung	Etui
Schnabellänge	50 mm
Messbereich	0 - 200 mm
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,05 mm
Teilung	1/20 mm
Teilung	1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,05 mm

Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

### Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200