

Mitutoyo**Messschieber, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410300 150
GTIN	4946368530000
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ohne Zoll-Teilung.

Messflächen feingeschliffen.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Länge Kreuzspitzen	21 mm
Ablesung	0,05 mm
Schnabellänge	40 mm
Kalibrierung	A1
Verpackung	Etui
Messbereich	0 - 150 mm
Teilung	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Gewicht	143 g
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4

Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Skala verchromt	ja
Feststellung	Feststellschraube oben
Führung	Erhöhte Führungsbahnen
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Feststellschraube M2,6	410410
Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500
Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120