

**Messschieber Nonius 1/20, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410200 300
GTIN	4045197519207
Artikelklasse	41Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feststellschraube oben.

Lieferumfang:

Inklusive Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,05 mm
Kalibrierung	A1
Verpackung	Etui
Messbereich	0 - 300 mm
Schnabellänge	64 mm
Teilung	1/20 mm
Teilung	1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 4,7×1,8
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,08 mm

Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

Zubehör

Kunststoffbox Typ MS300	412470 MS300
-------------------------	--------------