

Mitutoyo**Messschieber, Messbereich: 150HMmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ohne Zoll-Teilung.

Messflächen feingeschliffen. Mit **Hartmetall**-Messflächen.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	40 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Kalibrierung	A1
Länge Kreuzspitzen	17 mm
Ablesung	0,05 mm
Messfläche	Hartmetallbestückte Messflächen
Verpackung	Etui
Teilung	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Gewicht	145 g

Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Skala verchromt	ja
Feststellung	Feststellschraube oben
Führung	Erhöhte Führungsbahnen
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120
Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500
Feststellschraube M2,6	410410