

**Messschieber Nonius 1/50 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 410205 150 |
| GTIN | 4045197202949 |
| Artikelklasse | 41Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feststellschraube oben.

Gewindetabelle: Messschiebertabelle

Norm: DIN 862

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Tiefenmaß: Ø 1,9

Verpackung: Etui

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,02 mm

Teilung: 1/50 mm

Teilung: 1/1000 Zoll

Schnabellänge: 40 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|------------|
| Kalibrierung | A1 |
| Verpackung | Etui |
| Ablesung | 0,02 mm |
| Messbereich | 0 - 150 mm |
| Schnabellänge | 40 mm |
| Teilung | 1/50 mm |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Teilung | 1/1000 Zoll |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Norm | ISO 13385 |
| Tiefenmaß | Ø 1,6 |
| Tiefenmaß vorhanden | ja |
| Messabweichung E MPE | ±0,04 mm |
| Feststellung | Feststellschraube oben |
| Messtechnik | analog |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| alle Teile | gehärtet |
| Gewindetabelle | Messschiebertabelle |
| Produktart | Universal-Messschieber |

Dienstleistungen

| | |
|--|------------|
| Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm | 011030 200 |
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |
| DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm | 011050 200 |
| Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm | 021000 200 |
| DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm | 021010 200 |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Kunststoffbox Typ MS150 | 412470 MS150 |
| Kunstlederetui für Nonius-Messschieber | 412500 |
| Kunststoffbox Typ MS150 | 412468 MS150 |