

**Messschieber Nonius 1/50 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410205 150
GTIN	4045197202949
Artikelklasse	41Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.  
Feststellschraube oben.

**Lieferumfang:**

Inklusive Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

**Technische Beschreibung**

Kalibrierung	A1
Verpackung	Etui
Ablesung	0,02 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Schnabellänge	40 mm
Teilung	1/50 mm
Teilung	1/1000 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	Ø 1,6
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,04 mm

Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

### Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

### Zubehör

Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500
--	--------