



Kunststoff-Gliedermaßstab besonders glasfaserversteift, Länge: 2Rm



Bestelldaten

Bestellnummer	466210 2R
GTIN	4010995370671
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Glieder aus **glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff** mit matter Oberfläche. Äußerst widerstandsfähig und bruchsicher; ritz-, kratz- und wasserfest. Mit Nuten-Gliederverbindung und präzise geprägter mm-Teilung. Glieder mit 90° und 180°-Rastung.

Decklagen aus **längsgerichteten Glasfasern** absorbieren Biegekräfte und verleihen dem Maßstab eine **besondere Steifigkeit**. Patentiertes Gelenk mit vorgespannten Federstäben. Mit verschleißfesten Metallenden am Anfangs- und Endglied. Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (Recto Verso).

Technische Beschreibung

Gliederzahl	10
Länge	2 m
Breite	15 mm
Norm	EG II
Produktart	Gliedermaßstab