



Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung, Spitzenhöhe: 150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	431710 150
GTIN	2050001039149
Artikelklasse	46H

Beschreibung

Ausführung:

Aus dichtem Spezialgusseisen mit besonders hoher Verschleißfestigkeit. Ein Reitstock mit fester, ein Reitstock mit axial beweglicher Pinole. Verstellung der Pinole mit Handhebel. Mit gehärteten Prismenaufsätzen.

Genauigkeit:

Güte 1, Achsgenauigkeit $\pm 0,008$ mm.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung **unfrei** ist. Weitere Spitzenhöhen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gewicht pro Paar	28 kg
Länge pro Paar	360 mm
Breite	120 mm
maximale Belastbarkeit	75 kg
Spitzenhöhe	150 mm
Prismen für Wellen-Ø	10 - 50 mm
Aufnahme Pinole	MK2
Achsgenauigkeit	$\pm 0,008$ mm

Güte	1
Produktart	Reitstock