



## Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, Länge×Breite: 400X250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	430300 400X250
GTIN	2050001039088
Artikelklasse	46H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.

- **Frei von Fehlern, homogene Struktur.**
- **Durchbiegungsfest und verwindungssteif.**
- **Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.**
- **Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.**
- **Außenkanten optisch sauber geschliffen.**
- **Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.**
- **Härter als gehärteter Stahl (6 – 7 nach Mos'scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.**

#### Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.

**DIN 876/0 – fein diamantgeläppt** für die Kontrolle.

#### Lieferumfang:

**Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung.** Inklusive GummifüÙe.

#### Hinweis:

**Auf Anfrage:** Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

### Technische Beschreibung

Ebenheit	0,006 mm
----------	----------

Stärke	50 mm
Gewicht	15 kg
Anzahl GummifüÙe	4
Norm	DIN 876
Genauigkeit	0 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte