



Hochdruck-Schraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362250 100
GTIN	4250364400183
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

- Grundkörper mit Längs- und Quernut ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.
- Wartungsfreie Hochdruckspindel mit konstanter Druckleistung durch verschleißfesten, rein mechanisch arbeitenden Kraftverstärker.
- Hochwertiger Sphäroguss, gehärtete, geschliffene Werkstückauflage sowie geschliffene Führungsbahnen.
- Gewünschter Spanndruck vorwählbar: Bei Stellung 0 kein Hochdruck. Dauertests ergaben, dass der Kraftverstärker 1 Million Arbeitshübe ohne Schaden übersteht.
- Kein Nachlassen der Spannkraft. Schnelles Ausrichten mit 2 losen Pass-Nutensteinen in der genau gefertigten Nut im Spanner.
- Auswechselbare Backen, gehärtet und geschliffen (mit Längs- und Querrillen).
- Höhentoleranz – 0,03 mm.

Verwendung:

- Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
- Gleiche Auflagehöhe ermöglicht rationelles Arbeiten mit mehreren Schraubstöcken nebeneinander.
- Spannen mittels Kurbel. Hohe Spannkraften werden mit geringem körperlichem Aufwand durch maximal 2 Spindelumdrehungen erreicht.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar geriffelte Spannbacken, Handkurbel.

Technische Beschreibung

Gewicht	18 kg
---------	-------

Spannbereich b I	0 - 82 mm
Auflagehöhe G -0,05	53,5 mm
Spannbereich b II	78 - 162 mm
Grundkörperhöhe c	87 mm
Backenbreite	100 mm
L ₄	419 - 581 mm
Spannkraft	30 kN
Farbcode für passendes Zubehör	HD-Allmatic
Backenhöhe C	32 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Spannbacken-Paar, glatt für Backenbreite 100 mm	362420 100
Kurbel für Backenbreite 100 mm	360810 100
Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen für Backenbreite 100 mm	362400 100
Spannpratzen-Set2-teilig für Backenbreite 100 mm	360750 100
Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche für Backenbreite 100 mm	362560 100
Prismenbacken-Paar für Backenbreite 100 mm	362500 100