

PLANOLITH**Führungs- und Spann-T-Nutschiene inklusive Einbau, für Plattenlänge:
800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	431700 800
GTIN	2050001039095
Artikelklasse	46H

Beschreibung**Ausführung:**

Aus verzugsarmen Spezialstahl, Oberfläche blendfrei mattverchromt, mit der Hartgesteinsplatte so verbunden, dass sie sich weder lösen noch sich dieser gegenüber verändern kann.

Genauigkeit:

0,01 mm / 1000 mm, Ausführung B. Führungs- und Spann-T-Nut, geschliffen. Das Nennmaß 14 mm ist nur ein ca. Maß, Zubehör wie Reitstöcke und dergleichen wird diesem Maß präzise angepasst.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte die Lage der T-Nutschiene in der Oberfläche angeben und notwendige Mindeststärke der Hartgesteinsplatte beachten. Bei kreuzenden und stirnseitigen T-Nuten Preis auf Anfrage.

Technische Beschreibung

für Plattenlänge	800 mm
Mindeststärke Hartgesteinsplatte	100 mm
Produktart	Führungsschiene

