

**Messbalken, Genauigkeit 00, Länge: 500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	431810 500
GTIN	2050001045850
Artikelklasse	46H

Beschreibung**Ausführung:**

Material, Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Länge 1000 mm mit Handgriffen. Die beiden Hochkanten sind eben und parallel zueinander fein diamantgeläppt.

Verwendung:

Für Geradheits- bzw. Parallelitätskontrolle, für Anreißzwecke.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung **unfrei** ist. Messbalken bis Länge 4000 mm auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Parallelität	0,0015 mm
Höhe	90 mm
Länge	500 mm
Breite	45 mm
Gewicht	6 kg
Norm	Werksnorm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

