



Hochdruck-Schraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362250 125
GTIN	4250364400206
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

- Grundkörper mit Längs- und Quernut ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.
- Wartungsfreie Hochdruckspindel mit konstanter Druckleistung durch verschleißfesten, rein mechanisch arbeitenden Kraftverstärker.
- Hochwertiger Sphäroguss, gehärtete, geschliffene Werkstückauflage sowie geschliffene Führungsbahnen.
- Gewünschter Spanndruck vorwählbar: Bei Stellung 0 kein Hochdruck. Dauertests ergaben, dass der Kraftverstärker 1 Million Arbeitshübe ohne Schaden übersteht.
- Kein Nachlassen der Spannkraft. Schnelles Ausrichten mit 2 losen Pass-Nutensteinen in der genau gefertigten Nut im Spanner.
- Auswechselbare Backen, gehärtet und geschliffen (mit Längs- und Querrillen).
- Höhentoleranz – 0,03 mm.

Verwendung:

- Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
- Gleiche Auflagehöhe ermöglicht rationelles Arbeiten mit mehreren Schraubstöcken nebeneinander.
- Spannen mittels Kurbel. Hohe Spannkraften werden mit geringem körperlichem Aufwand durch maximal 2 Spindelumdrehungen erreicht.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar geriffelte Spannbacken, Handkurbel.

Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör

HD-Allmatic

Spannbereich b I	0 - 102 mm
L ₄	507 - 709 mm
Grundkörperhöhe c	120 mm
Gewicht	30 kg
Spannbereich b II	98 - 202 mm
Spannkraft	40 kN
Backenbreite	125 mm
Backenhöhe C	40 mm
Auflagehöhe G -0,05	78 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Kurbel für Backenbreite 125/160 mm	360810 125/160
Rollen-Niederzugsbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362460 125
Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen für Backenbreite 125 mm	362400 125
Spannbacken-Paar, glatt für Backenbreite 125 mm	362420 125
Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche für Backenbreite 125 mm	362560 125
Grundbacken-Paar weich für Backenbreite 125 mm	362520 125
Federblattbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362600 125
Prismenbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362500 125
Ersatz-Federblätter-Paar für Backenbreite 125 mm	362620 125
Spannpratzen-Set2-teilig für Backenbreite 125/160 mm	360750 125/160