

PLANOLITH**Maschinen-Prüfnormal Axis-Inspect-Master, BreitexLänge: 800X600 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	431882 800X600
GTIN	2050001949936
Artikelklasse	46H

Beschreibung**Ausführung:**

Rechteckform aus besonders ausgesuchtem Natur-Hartgestein mit Erleichterungsbohrungen und 12 Passbohrungen (Keramik-Hülsen).

Vorteil:

Reduzierung von Ausfallzeiten durch Maschinenstillstand. Einsparung von Servicekosten.

Verwendung:

Mess- und Prüfgerät für CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen, Messmaschinen oder Messarme. Zur schnellen Überprüfung der Maschinen-Geometrie und Positionierung z. B. nach einem Crash.

Genauigkeit:

Die 4 Seitenflächen sind rechtwinklig und planparallel zueinander bearbeitet (2µm). Die Vorderseite ist winklig dazu bearbeitet. Die Position der 12 Passbohrungen sind in dem beiliegenden Prüfprotokoll exakt vermaßt.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung **unfrei** ist.

Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Ebenheit der Vorderseite: 0,01 mm

Ebenheit der Seitenflächen: 0,002 mm

Rechtwinkligkeit: 0,002 mm

Stärke: 70 mm
Gewicht: 90 kg

Technische Beschreibung

Ebenheit der Vorderseite	0,01 mm
Breite	800 mm
Stärke	70 mm
Gewicht	90 kg
Länge	600 mm
Ebenheit der Seitenflächen	0,002 mm
Rechtwinkligkeit	0,002 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Maschinenprüfnormal

Zubehör

Pflegemittel für Hartgestein Inhalt 0,5 kg	431840 0,5
Reinigungsmittel für Hartgestein Inhalt 0,5 l	431841 0,5