



Messbalken, Genauigkeit 00, Länge: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	431810 1000
GTIN	2050001045843
Artikelklasse	46H

Beschreibung

Ausführung:

Material, Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Länge 1000 mm mit Handgriffen. Die beiden Hochkanten sind eben und parallel zueinander fein diamantgeläppt.

Verwendung:

Für Geradheits- bzw. Parallelitätskontrolle, für Anreißzwecke.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung **unfrei** ist. Messbalken bis Länge 4000 mm auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Breite	56 mm
Parallelität	0,002 mm
Gewicht	26 kg
Höhe	160 mm
Handgriffe	ja
Länge	1000 mm
Norm	Werksnorm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

