



Hochdruck-Schraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362250 160
GTIN	4250364400220
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

- Grundkörper mit Längs- und Quernut ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.
- Wartungsfreie Hochdruckspindel mit konstanter Druckleistung durch verschleißfesten, rein mechanisch arbeitenden Kraftverstärker.
- Hochwertiger Sphäroguss, gehärtete, geschliffene Werkstückauflage sowie geschliffene Führungsbahnen.
- Gewünschter Spanndruck vorwählbar: Bei Stellung 0 kein Hochdruck. Dauertests ergaben, dass der Kraftverstärker 1 Million Arbeitshübe ohne Schaden übersteht.
- Kein Nachlassen der Spannkraft. Schnelles Ausrichten mit 2 losen Pass-Nutensteinen in der genau gefertigten Nut im Spanner.
- Auswechselbare Backen, gehärtet und geschliffen (mit Längs- und Querrillen).
- Höhentoleranz – 0,03 mm.

Verwendung:

- Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
- Gleiche Auflagehöhe ermöglicht rationelles Arbeiten mit mehreren Schraubstöcken nebeneinander.
- Spannen mittels Kurbel. Hohe Spannkraften werden mit geringem körperlichem Aufwand durch maximal 2 Spindelumdrehungen erreicht.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar geriffelte Spannbacken, Handkurbel.

Technische Beschreibung

Spannbereich b I	0 - 152 mm
------------------	------------

L ₄	613 - 915 mm
Auflagehöhe G –0,05	85 mm
Farbcode für passendes Zubehör	HD-Allmatic
Gewicht	60 kg
Spannkraft	60 kN
Backenhöhe C	50 mm
Grundkörperhöhe c	137 mm
Spannbereich b II	147 - 302 mm
Backenbreite	160 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Prismenbacken-Paar für Backenbreite 160 mm	362500 160
Federblattbacken-Paar für Backenbreite 160 mm	362600 160
Ersatz-Federblätter-Paar für Backenbreite 160 mm	362620 160
Rollen-Niederzugsbacken-Paar für Backenbreite 160 mm	362460 160
Spannbacken-Paar, glatt für Backenbreite 160 mm	362420 160
Grundbacken-Paar weich für Backenbreite 160 mm	362520 160
Kurbel für Backenbreite 125/160 mm	360810 125/160
Spannpratzen-Set2-teilig für Backenbreite 125/160 mm	360750 125/160
Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen für Backenbreite 160 mm	362400 160