

PLANOLITH**Messbalken, Genauigkeit 00 Leichtbauweise, Länge: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	431825 1000
GTIN	2050001949875
Artikelklasse	46H

Beschreibung**Ausführung:**

Material, Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Länge 1000 mm mit Handgriffen. Die beiden Hochkanten sind eben und parallel zueinander fein diamantgeläppt. Spezielle **Leichtbauweise** ohne Genauigkeitsverluste.

Verwendung:

Für Geradheits- bzw. Parallelitätskontrolle, für Anreißzwecke.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung **unfrei** ist. Messbalken bis Länge 4000 mm auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Handgriffe	ja
Parallelität	0,002 mm
Länge	1000 mm
Breite	56 mm
Höhe	160 mm
Gewicht	19 kg
Norm	Werksnorm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Messplatte

