



Schleif- und Kontrollschraubstock mit Spindel, Backenbreite A: 65mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363550 65
GTIN	4045197313560
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

· **Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.**

Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).

Mit waagrecht **ingeschliffenem Prisma.**

Funktion:

Niederzugsystem – Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,003 mm** / 100 mm (Systemgenauigkeit).

Lieferumfang:

Inklusive Bedienkurbel.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge a	220 mm
maximaler Spannbereich b	100 mm
Gewicht	4,3 kg
Backenbreite A	65 mm
Backenhöhe C	37 mm

Gesamtbreite B	65 mm
Produktart	Kontrollschraubstock