



Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche, für Backenbreite: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362560 125
GTIN	4250364400473
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Verwendung:

Die Zusatzbacken erweitern die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Hydraulische Ausgleichsbacken für Mehrfachspannung von Rundmaterial oder zum Spannen von Werkstücken mit Oberflächenabweichungen auf Anfrage.

Passend für:

GARANT-NC Nr. 360510; 360465; 361290.

HOLEX Nr. 362010.

ALLMATIC Nr. 362250 – 362300 sowie mit Grundbacke Nr. 361500 – 361520 passend für Version NC8. Adapterbacken Nr. 361600, 361620 auch passend für alle NC-Versionen.

Hinweis:

Befestigungsschrauben separat bestellen Nr. 362621 M10×23.

Technische Beschreibung

passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	HiPo
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	HD-Allmatic
passend zu Farbcode	HD-HOLEX

passend zu Farbcode	Basic
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
für Backenbreite	125 mm
Produktart	Schraubstock-Backen