

Garant**Gripp-Aufsatzbacke starr, für Typ: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	361128 100
GTIN	4045197849090
Artikelklasse	310

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Aufnahme der Grippeinsätze Nr. 361160 7 und 361238 – 361250. Dient zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105 – 361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Technische Beschreibung

Länge l_1	33 mm
passend zu Farbcode	Xpent0
Backenhöhe h	35 mm
Höhe h_1	35 mm
Backenbreite b	100 mm
Backenlänge l	70 mm
Produktart	Schraubstock-Backen

