

**Garant****Gripp-Aufsatzbacke pendelnd, für Typ: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	361129 100
GTIN	4045197849106
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Verwendung:**

Zur Aufnahme der Grippeinsätze Nr. 361160 7 und 361238 – 361250. Dient zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

**Passend für:**

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105 – 361110.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsschrauben.

**Hinweis:**

Montageempfehlung auf **Spannmodul fix**.

Passende Gegenbacke Nr. 361128.

**Technische Beschreibung**

passend zu Farbcode	Xpent0
Backenlänge l	70 mm
Backenhöhe h	35 mm
Länge l <sub>1</sub>	33 mm
Backenbreite b	100 mm

Pendelwinkel	30 Grad
Produktart	Schraubstock-Backen