

**Garant****Vorsatzbacke Gripp 5/5, für Typ: 63****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 361141 63     |
| GTIN          | 4045197849168 |
| Artikelklasse | 310           |

**Beschreibung****Ausführung:****3 mm Auflagefläche.**

2 Spannstufen mit 5 mm Höhe.

**Vorteil:****Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.****Passend für:**

Aufsatzbacken Nr. 361124 – 361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.

Stufenbacken Nr. 361295– 361296.

Backenbreite b: 63 mm

Backenhöhe h: 20 mm

Backenlänge l: 12 mm

passend zu Farbcode: Xpent0

**Technische Beschreibung**

|                |       |
|----------------|-------|
| Höhe $h_1$     | 15 mm |
| Länge $l_1$    | 9 mm  |
| Backenbreite b | 63 mm |
| Höhe $h_2$     | 15 mm |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Backenlänge l        | 12 mm              |
| Backenhöhe h         | 20 mm              |
| Länge l <sub>2</sub> | 9 mm               |
| passend zu Farbcode  | Xpent0             |
| Produktart           | Schraubstock-Backe |